



## Description:

Bacs t. 1, vert en polypropylène incassable et indéformable (PP) pour s'adapter à un grand nombre de domaines d'utilisation avec une grande variété d'accessoires

- bonne résistance chimique aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides
- empilables de façon sécurisée
- taille 1 en 5 couleurs (rouge, jaune, bleu, vert, transparent)
- volumes d'espace/de débordement : 0,46 L / 0,32 L
- Charge admissible 1,4 kg/capacité d'empilement : 168 kg
- convient pour les aliments, résiste aux températures extrêmes (-20° C à +80° C) et ne contient pas de bisphénol A (BPA)
- 2 logements de cloison max. (transversalement)
- Accessoire séparé : Cloisons de séparation et couvercles
- multiples possibilités d'agrandissement grâce à différents systèmes de suspension : Rails muraux, panneau mural à fentes, rayonnages fixes et mobiles
- disponible sur demande pour de grandes quantités Taille 1 en matériau conducteur noir : Résistance superficielle  $10^3$  à  $10^6$  Ohm
- p=profondeur= 115 mm, l=largeur=102 mm, h=hauteur=74 mm
- Cotes intérieures : 84x87x63 mm

## Informations:

### Article

Numéro d'article	<b>671400</b>
GTIN	<b>4007228671407</b>
Tarif douanier	<b>39231090</b>
Unité d'emballage (VE)	<b>30</b>

Couleur	<b>vert</b>
Volume en l	<b>0,46</b>
Poids (kg)	<b>0,05</b>
T x B x H (mm)	<b>115 x 102 x 74</b>

### Suremballage

Contenu en morceaux	<b>30</b>
T x B x H (mm)	<b>340 x 254 x 340</b>

Poids par récipient (kg)	<b>1,779</b>
--------------------------	--------------

### Palette

Nombre de cartons	<b>60</b>
Nombre de couches	<b>6</b>
L x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,19</b>

Carton par étage	<b>10</b>
Poids (kg)	<b>126,74</b>