

Artikelnummer: 129829

Kurzbeschreibung: Gitter-Dreiwandwagen, 1000 x 580 mm

Langbeschreibung: Gitter-Dreiwandwagen, 1000 x 580 mm: Stahlrohr (a'Éœ 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschwei sst. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Drahtgitter mit Rahmendraht (50/50/4 mm) in U-Profil-Führungsschienen. Alle Gitterwände herausnehmbar. Pulverbeschichtung Enzianblau (RAL5010). Ladefläche: B 1000 x T 580 mm
Au ssenma ss: B 1170 x T 600 mm
Ladeflächenhöhe: 285 mm
Wandhöhe: 500 mm
Rad a'Éœ: 200 mm
Schiebegriffhöhe: 990 mm
Tragkraft: 500 kg
Eigengewicht: 39 kg



EAN/GTIN: 4250448500587