

VARIOfit

Paletten-Stapelbügel

65K

mit Klemmvorrichtung, Konstruktion aus Stahl (verschweißt), Auflast 1500 kg, Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 800 mm, Nutzhöhe 800 mm, Bügel mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau

VARIOfit



Artikelnummer: 139163



VARIOfit Paletten-Stapelbügel 65K

mit Klemmvorrichtung

Paletten-Stapelbügel

- mit Klemmvorrichtung
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Auflast 1500 kg
- Höhe 800 mm
- Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Nutzhöhe 800 mm
- zum nachträglichen Montieren auf bereits beladenen Paletten
- 3-fach stapelbar
- Bügel mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
- 5 Jahre Garantie



Verpackungstyp	Paletten-Stapelbügel	Auflast	1500 kg
Befestigung Stapelbügel	mit Klemmvorrichtung	stapelbar	ja
Material	Stahl	Oberfläche	lackiert
Material Verarbeitung	verschweißt	Farbe	blau // RAL5012
Nutzhöhe	800 mm	Farbe Ausführung	blau // RAL5012
für Palettenmaße	1200 x 800 mm	Stapelbügel Funktion	zum nachträglichen Montieren auf bereits beladenen Paletten
Höhe	800 mm	Garantie	5 Jahre
Breite	1200 mm	Gewicht	25 kg
Tiefe	800 mm		

Dazu passt auch ...

202873



Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

528957



Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 315 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau