

transportjerrycan

van RVS, inhoud 10 l, hoogte x breedte x diepte 195 x 240 x 405 mm

Artikelnummer: 213438



Transportjerrycan


transportjerrycan

- van RVS
- inhoud 10 l
- hoogte x breedte x diepte 195 x 240 x 405 mm
- afsluitbaar met schroefdop
- met transportvergunning conform GGVSEB/GGVSee/LuftVZO/ADR/RID IMDG Code/IACO-TI




Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	veiligheidsbak	diepte	405 mm
jerrycantype	transportjerrycan	sluiting	schroefdop
inhoud	10 l	vlamblokkering	nee
materiaal	RVS 1.4401	van bouwtoezicht	transportvergunning conform GGVSEB/GGVSee/LuftVZO/ADR/RID IMDG Code/IACO-TI
hoogte	195 mm	gewicht	2,8 kg
breedte	240 mm		

Gerelateerde Producten

213440		fijndoseerder, voor jerrycan
--------	---	------------------------------

Dit past ook bij ...

203103		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, 2 niveaus met afneembare opvangbak, laadvlak lengte x breedte 995 x 595 mm, etage(s) van plaatstaal, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525732		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
688133		waarschuwbord, glijgevaar, vloeropsteller, van kunststof, hoogte x breedte x diepte 670 x 280 x 38 mm