

Artikelnummer: 129820

Kurzbeschreibung: Dreiwandwagen, 850 x 480 mm

Langbeschreibung: Dreiwandwagen, 850 x 480 mm: Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschwei sst. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung: Enzianblau (RAL5010)
Ladefläche: B 850 x T 480 mm
Au ssenma ss: B 1020 x T 500 mm
Schiebegriffhöhe: 950 mm
Tragkraft: 400 kg
Eigengewicht: 39 kg



Ladeflächenhöhe: 245 mm
Wandhöhe: 500 mm
Rad a'Ëœ: 160 mm

EAN/GTIN: 4250448500372