

Artikelnummer: 129882

Kurzbeschreibung: Etagenwagen hoch, ohne lose Etagenböden, 1200 x 800 mm

Langbeschreibung: Etagenwagen hoch, ohne lose Etagenböden, 1200 x 800 mm: Schweres leicht bewegen! Ideal für den internen Transport mittelschwerer Güter. Aus Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Feststeller an den Lenkrollen gemäß ss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Ladeflächenauflagen aus Winkelstahl 25/25/3 mm. Pulverbeschichtet in Enzianblau (RAL 5010). Etagenböden als Zubehör einzeln nachrüstbar. Variabel mit Teilung von 100 mm in Gitterstirnwände einhängbar. Gittermaschung stirnseitig 100/100/5 mm. Gittermaschung längsseitig 200/150/5 mm. Max. Belastung pro Etagenboden: 80 kg. Einhängbare Vorderwand als Zubehör lieferbar, Preis auf Anfrage. Ladefläche: 1200 x 800 mm
Ladeflächenhöhe: 280 mm
Tragkraft: 500 kg
Eigengewicht: 54 kg



EAN/GTIN: 4250448502338