

# PRZEGLĄD FUNKCJI KONTROLNYCH I POMIAROWYCH



Próbniki napięcia marki Testboy charakteryzują się łatwością obsługi, solidną i bezpieczną konstrukcją. Ponadto spełniają wszystkie wymagania, jakie ma specjalista wobec nowoczesnych próbników napięcia.



4000 828 945



4000 828 926



4000 828 927



4000 828 074

	<b>ST 105 PROMAT</b>	<b>TB113</b>
<b>Wyświetlacz</b>	optyczny, akustyczny, wibrujący	optyczny + akustyczny
<b>Zakres pomiarowy</b>	12-1000 V AC	12-1000 V AC
<b>Kategoria przepięć</b>	CAT IV 1000 V	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
<b>wbud. latarka LED</b>	Tak	Tak
<b>pozostałe</b>	-	-
	Brak kontroli ciągłości	Brak kontroli ciągłości
	<b>4000 828 945</b>	<b>4000 828 925</b>
	<b>TB 114</b>	<b>Bit TB 115</b>
<b>Wyświetlacz</b>	optyczny+ wibrujący	optyczny
<b>Zakres pomiarowy</b>	12-1000 V AC	12-1000 V AC
<b>Kategoria przepięć</b>	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
<b>wbud. latarka LED</b>	Tak	Nie
<b>pozostałe</b>	-	Uchwyt bitów z 2 bitami i torbą
	Brak kontroli ciągłości	Brak kontroli ciągłości
	<b>4000 828 926</b>	<b>4000 828 944</b>
<b>DMM 10 (Promat)</b>		
<b>Wyświetlacz</b>	LCD, podświetlany	
<b>Napięcie DC</b>	0 - 600 V	
<b>Napięcie AC (TRMS)</b>	0 - 600 V	
<b>Prąd DC</b>	0 - 10 A	
<b>Prąd AC</b>	0 - 10 A	
<b>Pomiar temperatury</b>	-20°C - 200°C z czujnikiem temperatury	
<b>Rezystancja</b>	600 Ohm - 60 MOhm	
<b>Test ciągłości</b>	Tak (ciągłość według sygnału akustycznego poniżej 50 Ω)	
<b>Test diod</b>	Tak	
<b>Pojemność</b>	do 60mF	
<b>Ochrona zakresu pomiarowego</b>	Nie	
<b>Kategoria przepięć</b>	CAT III 600 V	
<b>Ciężar</b>	380g	
<b>Napięcie zasilające</b>	2x typ AA	
<b>Funkcja utrzymania danych</b>	Tak	
	<b>4000 828 844</b>	
<b>Testboy 20 Plus</b>		
<b>Kontrola ciągłości</b>	optyczna 0-20 Ω / akustyczna 0-250 Ω	
<b>Napięcie probiercze</b>	4,5 V	
<b>Prąd probierczy</b>	optyczny ~10 mA / akustyczny ~2 mA	
<b>bezstykowa kontrola napięcia</b>	Tak	
<b>Ochrona przed napięciem zewnętrznym</b>	do 300 V	
<b>Kategoria przepięć</b>	CAT II 300 V	
<b>wbud. latarka LED</b>	Tak	
	<b>4000 828 942</b>	
<b>Testboy 40 Plus</b>		<b>Testboy 40 Simple</b>
<b>Wyświetlacz</b>	optyczny, 8 LED	10 diod LED napięcia, biegunowości, ciągłości i ELV
<b>Zakres napięcia</b>	6-400 V AC/DC	12 – 690 V AC/DC
<b>Kategoria przepięć</b>	CAT III 400 V	CAT IV 300 V / CAT III 600V / CAT II 690V
<b>Biegunowość</b>	Tak (+,- LED)	Tak (+,- LED)
<b>Rodzaj ochrony</b>	IP 65	IP 54
<b>Napięcie zasilające</b>	przez obiekt pomiarowy	2 x 1,5 V typu mikro AAA
	<b>4000 828 927</b>	<b>4000 828 074</b>

Nie ponosimy odpowiedzialności za błąd w druku, nieprawidłowości w danych technicznych i na ilustracjach