

## iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SR65ZX23ME



### Sonderzubehör

SZ30BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ34BI00	Einbausatz für 45 cm vollintegriert
SZ34CB00	Variabler Besteckkorb 45cm
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73300	Weinglas-Korb

Hervorragender Zeolith®-Geschirrspüler mit voll beleuchtetem Innenraum, durch emotionLight.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ Zeolith®-Trocknen – schneller trocken bei weniger Energieverbrauch.
- ✓ emotionLight – Beleuchten Sie Ihren Geschirrspüler in beruhigendem Blau.
- ✓ Alle wichtigen Informationen werden auf den Boden projiziert.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: .....	C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 59 kWh	
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): .....	10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): .....	9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369): .....	3:30 h
Geräuschwert: .....	43 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	B
Bauform: .....	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: .....	0 mm
Abmessungen des Gerätes: .....	815 x 448 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..	815-875 x 450 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): .....	1150 mm
Höhenverstellbare Füße: .....	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: .....	60 mm
Verstellbarer Sockel: .....	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: .....	38.1 kg
Bruttogewicht: .....	39.8 kg
Anschlusswert: .....	2400 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Reparaturindex: .....	8.8
Länge Anschlusskabel: .....	175.0 cm
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: .....	165 cm
Länge Ablaufschlauch: .....	205 cm
EAN-Nummer: .....	4242003862100
Gerätetyp: .....	Vollintegriert



## iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SR65ZX23ME

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 59 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:30 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (per App)

#### Spül- / Trocknungstechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbssystem

- varioFlex Pro Korbssystem
- varioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (schwarz)
- emotionLight blau
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- timeLight
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden –

ein Geräteleben lang\*

- Präzise Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Geräte Maße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

iQ500, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 45 cm  
SR65ZX23ME

Maßzeichnungen

