

AXOR Citterio E

Thermostat 120/120 Unterputz

Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **36702670**



Merkmale

- Thermostatkartusche
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
- min. Betriebsdruck: 1,5 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße: DN20
- Anschlussart: Grundkörper


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung



AXOR Citterio E
Thermostat 120/120 Unterputz
Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **36702670**



Durchflussdiagramm

