

**Druckluftschlauch
mit Gewebereinlage
DLS-SK 11-6/5m
Art.-Nr. D 740 003**



Technische Daten

Arbeitsdruck:	max. 15 bar bei 20°C
Luftanschluss:	Schnellkupplung und Stecknippel
Länge:	5 m
SchlauchinnenØ	6 mm
SchlauchaußenØ	11 mm
Farbe:	Blau matt
Abmessungen (BxTxH):	190x190x50 mm
Gewicht:	0,52 kg
Stand:	05.02.2009 / hndr

Allgemeine Beschreibung

Verwendung	Die zuverlässige Lösung zur Versorgung mit Druckluft
Lieferumfang	Druckluftschlauch Länge 5 m mit montierter Kupplung und Stecknippel NW 7,2 Europrofil
Verpackung	Mit 2 Banderolen fixiert, Werbescheibe, in Folie eingeschweißt
Garantie	- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

**Druckluftschlauch
mit Gewebereinlage
DLS-SK 11-6/5m
Art.-Nr. D 740 003**



Druckluftschlauch

Aufbau	Druckluftschlauch aus PVC, mit Gewebereinlage. Schlauchfarbe innen schwarz, außen blau.
Robustheit	Das Schlauchmaterial PVC ist abriebfest, widerstandsfähig und besitzt eine hervorragende chemische Beständigkeit.
Handhabung	Der Gewebeschlauch lässt sich gut aufrollen, bei Nutzung ist jedoch keine Schlaufenbildung zu erwarten.
Druckluftanschlüsse	Komplett konfektioniert mit Schnellkupplung und Stecknippel. Der Schlauch ist sofort einsatzbereit.

Technische Einzelheiten, Ausstattungsvarianten und Abbildungen können von den Beschreibungen abweichen. Daher ist das Recht auf Änderung von hier veröffentlichten Daten vorbehalten.