

Lutz

kit de pompage pour jerrycans à batterie

B2 Battery PVDF 32-R DL

commande par bouton-poussoir, puissance de refoulement maximale 80 l/min, système de pompage en Hastelloy® C4/ETFE/PTFE, boîtier en fluorure de polyvinylidène

Numéro d'article: 222397



Lutz Kit de pompes à jerrycan B2 Battery PVDF 32-R DL

flexibilité maximale grâce au fonctionnement sans fil



kit de pompage pour jerrycans à batterie

- kit comprenant : pompe, tuyau chimique, raccord de tuyau, pistolet de soutirage
- pour bases et acides concentrés avec une viscosité maximale de 400 mPas
- Convient pour jerrycan
- moteur BLDC
- commande par bouton-poussoir
- puissance de refoulement maximale 80 l/min
- raccordement électrique 21,6 V, moteur avec 260 W
- moteur s'arrête automatiquement en cas de surcharge
- système de pompage en Hastelloy® C4/ETFE/PTFE, boîtier en fluorure de polyvinylidène
- volume de livraison : sans batterie ni chargeur






Détails techniques

type de stockage de produits dan	manutention de fûts / conteneurs	viscosité max.	400 mPas
manipulation de fûts / conteneur	pompe	puissance refoul. max. l/min	80 l/min
type pompe	kit de pompage pour jerrycans à batterie	température du fluide de refoule	-15 °C à +90 °C
kit	oui	raccordement électrique	21,6 V
réipients de stockage	jerrycan	type de moteur	moteur BLDC
fluide	bases et acides concentrés	puissance du moteur	260 W
commande	bouton-poussoir	moteur fonction	s'arrête automatiquement en cas de surcharge
matériau de système de pompage	Hastelloy® C4/ETFE/PTFE	modèle	système de pompage B2
matériau de boîtier	fluorure de polyvinylidène	volume de livraison	sans batterie ni chargeur
hauteur de refoulement	8 m	Numéro d'enregistrement DEEE	DE53987133
Diamètre du tube plongeur	32 mm	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
profondeur d'immersion	700 mm	Poids	2 kg
équipement kit de pompes	pompe, tuyau chimique, raccord de tuyau, pistolet de soutirage		

Accessoires

222402		chargeur pour pompe pour jerrycans sans fil, tension électrique 21,6 V
223828		Batterie pour pompe p. jerrycans, tension électrique 21,6 V

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
201012		bac de rétention, volume de rétention 20 l, hauteur x longueur x largeur 105 x 690 x 440 mm, 4 cases avec 1 bord verseur chacune, en polyéthylène en noir
221116		gants de protection, en nitrile en vert, doublé et profilé, taille 8
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
525760		symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm