

## META

### rayonnage tambour de câble

#### MULTIPAL

MULTIPAL, rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 4900 x 1300 x 1100 mm, 4 niveaux avec surface d'appui tambour de câble, montant A, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane, niveaux avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge

Numéro d'article: 226952



Das Lagersystem



## META Rayonnage pour tambour de câble avec montant en A MULTIPAL

### Champ de base

rayonnage tambour de câble

- rayonnage départ
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 4900 x 1300 x 1100 mm
- charge maximale par élément 3000 kg
- 4 niveaux avec surface d'appui tambour de câble
- niveaux avec douilles de guidage sur les lisses pour l'axe du tambour
- montant A

- Stabilité élevée grâce aux croisillons
- structure en acier
- montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge
- volume de livraison : sans tambours de câbles, avec pièces de fixation pour l'axe de tambour et l'ancrage au sol
- Produit livré démonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- 5 années de garantie

## Détails techniques





|                                  |                                 |                                  |  |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| type de meuble                   | rayonnage                       | type tablette/niveau             | surface d'appui tambour de câble   |
| type de rayonnage                | rayonnage tambour de câble      | surface de tablette              | avec revêtement en plastique   |
| rayonnage modulaire              | système à visser                | surface de montant               | avec revêtement en plastique   |
| champ de rayonnage               | rayonnage départ                | stabilité / renfort / entretoise | croisillons  |
| matériau                         | acier                           | couleur de la tablette           | orangé rouge // RAL2001  |
| hauteur                          | 4900 mm                         | couleur du montant               | bleu gentiane // RAL5010   |
| largeur                          | 1300 mm                         | exécution couleur                | RAL5010 bleu gentiane/RAL2001 orangé rouge   |
| profondeur                       | 1100 mm                         | volume de livraison              | sans tambours de câbles, avec pièces de fixation pour l'axe de tambour et l'ancrage au sol |
| charge maxi par élément          | 3000 kg                         | livraison                        | démonté  |
| nombre de tablettes/niveaux      | 4 pièce                         | certification                    | GS // label de qualité RAL   |
| équipement des tablettes / nivea | lisses avec douilles de guidage | garantie                         | 5 années   |
| équipement rayonnage             | montant A                       | Poids                            | 135,186 kg   |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 226851 |  | axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 42 mm, largeur du compartiment 1300 mm, avec pièces de centrage et roulettes galet plastique |
| 226855 |  | axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 60 mm, largeur du compartiment 1300 mm, avec pièces de centrage et roulettes galet plastique |
| 226978 |  | axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 42 mm, largeur du compartiment 1300 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion      |
| 226981 |  | axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 60 mm, largeur du compartiment 1300 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion      |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 226984 |  | axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 42 mm, largeur du compartiment 1300 mm, avec pièces de centrage   |
| 226988 |  | axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 60 mm, largeur du compartiment 1300 mm, avec pièces de centrage   |
| 226989 |  | surface d'appui tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, pour une charge max. par tabl. de 750 kg, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL2001 orangé rouge |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 213052 |    | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm  |
| 217213 |    | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés                     |
| 227961 |   | protection anti-collision rayonnage, élément : planche simple, hauteur x longueur 400 x 1100 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris jaune/noir |
| 991798 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc  |