

Treston

poste de travail ESD

TED

hauteur x largeur x profondeur 630 - 1270 x 1500 x 800 mm, panneau en aggloméré avec plastification finition gris, piètement en T en acier avec revêtement poudre époxy en RAL7035 gris clair

TRESTON

2 YEARS WARRANTY



Numéro d'article: 230201



Treston poste de travail ESD TED








- hauteur x largeur x profondeur 630 - 1270 x 1500 x 800 mm
- force 200 kg
- panneau en aggloméré avec plastification finition gris
- piètement en T en acier avec revêtement poudre époxy en RAL7035 gris clair
- 2 années de garantie

Détails techniques



type de meuble	table	couleur de la plaque	gris
type de table	poste de travail	forme de châssis	piètement en T

hauteur	630-1270 mm	matériau de châssis	acier
largeur	1500 mm	surface de châssis	revêtement poudre époxy
profondeur	800 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
charge	200 kg	garantie	2 années
hauteur réglable	oui	Numéro d'enregistrement DEEE	DE94412824
réglage en hauteur via	moteur électrique	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
conducteur d'électricité	oui	Marque selon le registre allemand	Treston
matériau de plaque	aggloméré	Poids	58 kg
surface de plaque	plastifié		

Accessoires

149664		soubassement de tiroir, Convient pour table de travail, largeur x profondeur 300 x 454 mm, 1 tiroir(s)
230174		fixation pour bloc tiroirs 30/35, Convient pour table de travail, en RAL7035 gris clair
230176		sol pour table de travail, largeur x profondeur 1500 x 300 mm, équipé de avec bord de protection, inclinable, en acier avec revêtement poudre époxy coloris RAL7035 gris clair
230177		sol pour table de travail, largeur x profondeur 1500 x 400 mm, équipé de avec bord de protection, inclinable, en acier avec revêtement poudre époxy coloris RAL7035 gris clair
230178		corbeille à courrier pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 50 x 159 x 210 mm, pour DIN A5, dévidoir pour ruban adhésif et scanner à main, en acier avec revêtement poudre époxy coloris RAL7035 gris clair
230180		corbeille à courrier pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 50 x 159 x 210 mm, pour DIN A5, dévidoir pour ruban adhésif et scanner à main, en acier avec revêtement poudre époxy coloris RAL7035 gris clair
230212		tubes perforés à crans pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 400 x 70 x 100 mm, équipé de avec bride, Fixation à visser, en acier avec revêtement poudre époxy coloris RAL7035 gris clair
230213		tubes perforés à crans pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 790 x 70 x 100 mm, équipé de avec bride, Fixation à visser, en acier avec revêtement poudre époxy coloris RAL7035 gris clair

Cela s'adapte aussi ...

216909		Sachet plat antistatique, en polyéthylène en rose, épaisseur 100 µm, longueur x largeur intérieure 400 x 300 mm
221146		gants de protection, en polyamide coloris blanc avec revêtement polyuréthane, respirant et lisse, taille 9