

## chariot à plateaux

### ZERO

force 250 kg, plateau longueur x largeur 900 x 540 mm, plateau(x) en métal en gris, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris, roues avec bandage TPE



Numéro d'article: 272323

### chariot à plateaux







- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 900 x 540 mm
- hauteur x longueur x largeur 940 x 1070 x 585 mm
- plateau(x) en métal en gris
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris
- structure en métal
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage TPE
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 5 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	alignement de niveaux	droit
type de chariot	chariot à plateaux	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
longueur de plateau	900 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	540 mm	Ø de roue	125 mm
hauteur	940 mm	équipement roue	2 roulettes avec freins

nombre de plateaux	3 pièce	poignée	2 pièce
charge	250 kg	rabattable	non
matériau plateau(x)	métal	disposition des roues	rectangulaire
matériau de plateforme	métal	surface	finition peinture époxy
Couleur du plateau	gris	couleur	gris
rehausses	aucune	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau	métal	garantie	5 années
longueur	1070 mm	Poids	33,5 kg
largeur	585 mm		

## Cela s'adapte aussi ...

219586		kit de tasses à cappuccino, kit comprenant : 2 verres sans anses, en verre calorifuge, capacité par tasse 250 ml
219597		kit de tasses à expresso, kit comprenant : 2 tasses, 2 supports, en céramique mat en beige clair, capacité par tasse 50 ml
222830		essuie-tout, en Tissue avec surface gaufrée, 2 couches, feuille longueur x largeur 240 x 230 mm
501597		kit de chariot de lavage, 2x17 l seau ROUGE/BLEU, support à franges, presse d'essorage, 10 balais à franges, manche, structure en plastique, 4 roulettes pivotantes
501943		bac porte-couverts pour chariot à plateaux, hauteur x longueur x largeur 203 x 176 x 325 mm, à accrocher, en acier inoxydable
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois