

Kunststoffschlauch PUN-CM-12-SW

Teilenummer: 130818

FESTO

außenkalibriert, für QS-Steckanschlüsse, Polyurethan (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig). Antistatisch.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	12 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	70 mm
Innen-Durchmesser	8 mm
Min. Biegeradius	30 mm
Schlaucheigenschaften	schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch	Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Oberflächenwiderstand	0,01 ... 10 MOhm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Umgebungstemperatur	-35 ... 60 °C
Produktgewicht nach Länge	0,0754 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)