

# Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 4701A/7016 Chariot benne basculante avec robinet de vidange "GAMME EN GRIS"



Chariot à benne basculante en tôle d'acier de 2 mm, avec bordure supérieure à double pli, étanche et mécano-soudé. Base en tôle d'acier de 3 mm avec passage de fourches. Sécurisé contre le versage accidentel, dossier de poussée en tube. Revêtement époxy gris anthracite RAL 7016. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE. TOTALSTOP - Système de blocage centralisé de série sur les roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Equipée pour chariot élévateur. Avec robinet de vidange ni tamis. Le processus de basculement est déclenché manuellement. Pour le vidage avec un chariot élévateur ou en cas de chargement lourd, nous recommandons un benne basculant ou un benne auto-basculant.

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	750
<b>Contenu (litres)</b>	250
<b>Dim. Benne (mm)</b>	1200 x 652 x 413
<b>Hauteur au bec verseur avec roues (mm)</b>	780
<b>Longueur totale (mm)</b>	1359
<b>Largeur totale (mm)</b>	713
<b>Hauteur totale (mm)</b>	780
<b>Type de pneu</b>	TPE
<b>Roues (mm)</b>	200 x 40
<b>Configuration</b>	mit Ablasshahn
<b>Poids (kg)</b>	71
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976247014