

Feuille de données du produit



Article N°: 5793 Chariot fermé

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 ridelles et un toit habillés de tôle d'acier zinguée d'une épaisseur de 1 mm. Construction en profilé et tube d'acier soudé avec dossier de poussée. 1 plateau fixe et 4 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Porte à double battant en profilé d'acier avec plaque en polycarbonate. Verrouillage par serrure à cylindre. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE (Élastomère thermoplastique), moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. TOTALSTOP : chariots équipés de série du système de freinage centralisé du côté des roues pivotantes. Charge par étagère : 90 kg.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	750
Longueur de surface utile (mm)	1200
Largeur de surface utile (mm)	780
Hauteur plateaux (mm)	292, 582, 882, 1182, 1482
Charge par plateau (kg)	90
Longueur totale (mm)	1370
Largeur totale (mm)	845
Hauteur totale (mm)	1792
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Configuration	transparenter Kunststoff mit Treibriegelverschluss
Poids (kg)	177
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976957937