



| d ₁ | Länge l | | | | | | | d ₂ | d ₃ | h | r | t min. |
|----------------|---------|-----|------|------|-----|------|-----|----------------|----------------|----|----|-----------|
| | 32 | 45 | 55* | 64 | 88* | - | - | | | | | |
| 6 | 32 | 45 | 55* | 64 | 88* | - | - | M 3 | 9 | 26 | 7 | 7 |
| 8 | 55* | 64 | 88* | 96 | 100 | 120* | 128 | M 4 | 12 | 35 | 10 | 8 |
| 10 | 88* | 100 | 120* | 180* | 200 | 235* | - | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12 |
| 12 | 125 | 160 | 200 | 250 | - | - | - | M 6 | - | 51 | 14 | 12 |
| 16 | 160 | 200 | 250 | 300 | - | - | - | M 6 | - | 59 | 18 | 12 |

* geeignet für 19"-Gehäusetechnik

Ausführung

Griff

- Stahl
- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- verchromt
- brüniert

- SW
- CR
- BT

Auflagescheiben

Zink-Druckguss, vernickelt

RoHS

Bügelgriffe GN 425 werden aus gebogenem Stahlprofil hergestellt. Bügelgriffe mit Ø d₁ = 6, 8 und 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert und sichern so eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt. Für den Einsatz im Außenbereich ist die Edelstahl-Ausführung der verchromten Ausführung vorzuziehen.

Hinweise

| | Seite |
|--|-------|
| GN 425 Bügelgriffe (Aluminium / Edelstahl) | QVX |
| GN 425.1 Bügelgriffe (Stahl, abgewinkelt) | QVX |

Technische Informationen

| | |
|---------------------------|-----|
| Angaben zur Belastbarkeit | QVX |
|---------------------------|-----|

Zubehör

| | |
|--|-----|
| GN 181 Befestigungssätze (Befestigung von der Bedienseite) | QVX |
|--|-----|

Bestellbeispiel

1 d₁
2 Länge l
3 Oberfläche
GN 425-10-120-CR

