

## Información sobre productos

00 21 37

### Maleta de herramientas "Robust45 Move" Electro



- Equipada con 63 herramientas, con certificado VDE parcial según DIN EN 60900
- Carga máxima: 35 kg
- Volumen: 45 litros
- Para las condiciones más duras: estanca al polvo, impermeable y resistente a la temperatura
- Amortiguador de presión de gas en la bisagra
- Tapa con amortiguación neumática
- Compartimento para documentos; paneles de herramientas fabricados con plancha de polipropileno con cámara hueca estanca al polvo con bolsillos y correas para herramientas
- Con un total de 147 opciones de inserción
- Bandeja base con insertos de aluminio
- Mango telescópico extensible para un transporte cómodo
- Ruedas grandes
- Dimensiones externas (An x Al x P): 609 x 428 x 263 mm; dimensiones internas (An x Al x P): 540 x 364 x 229 mm
- Hermético al polvo y agua
- Válvula compensadora de presión automática
- Resistente a temperaturas de - 30 °C a + 80 °C
- Con dispositivo para colocar el candado
- Bandeja base con cierre, separadores de aluminio para la subdivisión individual de la bandeja base
- Mango ergonómico de dos componentes
- Maleta de polipropileno apta para viajar en avión resistente a los golpes



#### Información general

Núm. de artículo	00 21 37
EAN	4003773082606
Peso	14.770 g
Dimensiones	609 x 425 x 262 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Dimensión ancho exterior (interior)	609 mm (540 mm)
Dimensión altura exterior (interior)	263 mm (229 mm)
Dimensión profundidad exterior (interior)	428 mm (364 mm)

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Con porta-documentos

