

## Información sobre productos

# 28 71 280

### Alicate de montaje de bocas largas Con perfiles transversales

DIN ISO 5745



- Para trabajos de agarre, ajuste y montaje en lugares de difícil acceso por su diseño esbelto y muy largo
- Las piezas profundas se alcanzan óptimamente con las puntas de agarre semi-redondas
- Agarre, sujeción y manejo seguro y sencillo de pequeños tubos de cobre, tornillos y cables así como de otras piezas redondeadas mediante ranuras fresadas con superficies lisas
- Orificio dentado para agarrar piezas redondas
- Especialmente indicado para trabajos en el ámbito del automóvil (p. ej. en la zona del motor), en el montaje y en la construcción de maquinaria
- Herramienta esbelta y robusta
- Forjada de acero especial para herramientas, templado al aceite

#### Información general



Núm. de artículo	28 71 280
EAN	4003773079415
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	235 g
Dimensiones	280 x 55 x 14 mm
Norma	DIN ISO 5745
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Grosor de boca (articulación) (T1)	9,0 mm
Ancho de las puntas (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longitud de boca (L3)	76,5 mm
Anchura de la cabeza (W3)	20,0 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.





Perfil de agarre ondulado: perfiles transversales para agarrar, sujetar y manejar

