

Productinformatie

49 11 A3

Precisie-borgveertang

Voor buitenringen op assen

DIN 5254 A



- Zeer belastbaar vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 x langer mee t.o.v. de gewone borgveertangen)
- Met ingezette punten voor veilig werken
- Grote contactvlakken bij de punten: geen verdraaiing van de ringen, eenvoudige montage
- Precies, soepel lopend geschroefd scharnier
- Openingsveer ligt in het scharnier, voor verlies gewaarborgd
- Grepen bekleed met anti-slip kunststof
- Rechte punten
- Ingezette punten uit hardgetrokken en speciaal veredeld verenstaal
- Behuizing: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

M M O



Algemeen	
Artikel-nr.	49 11 A3
EAN	4003773048749
Tang	grijs geatramenteerd
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	270 g
Afmetingen	225 x 49 x 14 mm
Norm	DIN 5254 A
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Capaciteit voor asgatdiameter	Ø 40 – 100 mm
Punten (diameter)	2,3 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Inwendige openingsveer: de veer ligt beschermd in het scharnier en hindert niet bij het gebruik. De veer kan men niet bevullen of verliezen.