

Información sobre productos

71 72 910

Cortavarillas



- Capacidad de corte hasta una dureza de 48 HRC
- Filos de corte robustos, templados adicionalmente por inducción, dureza de los filos de aprox. 62 HRC
- Tope forjado con amortiguador confortable
- Fácil acceso a la pieza de trabajo gracias a su diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación
- Brazos ergonómicamente acodados para trabajar sin cansarse
- Mangos en dos componentes bicolor robustos y manejables
- Ajuste preciso (en 12 posiciones) por medio de tornillos excéntricos
- Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas
- Cabeza de corte atornillada, intercambiable
- Articulación: acero especial para herramientas, forjado
- Mangos: tubo de acero, recubierto de pintura pulverizada
- Cuchilla: acero de alto rendimiento de cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general

Núm. de artículo	71 72 910
EAN	4003773066781
Cabeza	gris atramentado
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	4.950 g
Dimensiones	910 x 170 x 42 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

HRC 19	Ø 13 mm
HRC 40	Ø 10 mm
HRC 48	Ø 9 mm
Longitud de la cuchilla mm	46 mm
Espesor de la cabeza	42 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



