

## Hymer trapladder SC 40 4024

trap beide zijden, 2 x 7 treden (incl. bordes), Standhoogte 1,12 m, balklengte 1,79 m, Van aluminium, boom geëloxeerd

Artikelnummer: 157720



**HYMER**



## Hymer Ladder met treden SC 40 4024

### Aan beide zijden te bestijgen

trapladder

- trap beide zijden
- 2 x 7 treden (incl. bordes)
- Standhoogte 1,12 m
- diepte trede 80 mm
- balklengte 1,79 m
- Grotere stabiliteit dankzij hoekverstevingen op de onderste trede
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- antislip ladderschoenen aan het balkeinde
- Van aluminium, boom geëloxeerd
- gewicht 8 kg
- veiligheidsinstructie: op de bovenste trede (scharniertrede) mag niet worden gestaan!
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik



- 10 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	staande trap	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
laddertype	trapladder	veiligheidsbeugel	nee
materiaal	aluminium	spreidbeveiliging	ja
gebruik	beide zijden	opbergbak	nee
lengte balk	1,79 m	stabiliteit / versterking / vers	hoekverstevingen op de onderste trede
hoogte sokkel	1,12 m	oppervlak steel	geëloxeerd
standhoogte	1,12 m	ladder voor op de trap	nee
werkhoogte	2,62 m	onderbouw	antislip ladderschoenen
treden aantal	2 x 7	veiligheidsaanwijzing ladders	op de bovenste trede (scharniertrede) mag niet worden gestaan!
diepte trede	80 mm	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
hoogte	1610 mm	garantie	10 jaar
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	8 kg
verrijdbaar	nee		

## Gerelateerde Producten

224582



antistatische band, voor ladder