

Rollcart diable à pneus

force 250 kg, pelle largeur x profondeur 500 x 400 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage air sur jante plastique

Numéro d'article: 158330



Rollcart Diabie à pneus

Force 250 kg

diabie à pneus

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 500 x 400 mm
- hauteur x largeur 1250 x 660 mm
- protection de la charge avec paroi arrière bombée
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- sans roue porteuse

Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	roulement	roulement à rouleaux
type de diabie de	diabie à pneus	Ø de roue	260 mm

manutention			
charge	250 kg	Roue porteuse	non
largeur de pelle	500 mm	poignée de sécurité	oui
profondeur de pelle	400 mm	hauteur	1250 mm
matériau de finition	soudé	largeur	660 mm
matériau	acier	profondeur	670 mm
rabattable	non	surface	finition peinture époxy
protection de la charge	paroi arrière bombée	couleur	bleu gentiane // RAL5010
patins pour escaliers	non	exécution couleur	bleu gentiane // RAL5010
pneumatique	air	Poids	17,5 kg
matériau de jante	plastique		

Accessoires

158296



bandage increvable, pour diable de manutention, bandage polyuréthane, force 250 kg, moyeu avec roulement à rouleaux, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal