

## **fetra** **chariot avec barre de** **poussée** **GREY EDITION**

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm, plateforme en bois, rehausse poignée, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, roues avec bandage TPE



**fetra**  
Transportgeräte



**Numéro d'article: 215381**

## **fetra Chariot avec barre de poussée GREY EDITION**






### **Force 600 kg**

chariot avec barre de poussée

- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- hauteur x longueur x largeur 990 x 1125 x 609 mm
- plateforme en bois
- rehausse poignée
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- structure en tube d'acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- roues avec bandage TPE
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de chariot	chariots à dossier	pneumatique	TPE
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	roulement	roulement rainuré à billes
charge	600 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
longueur de plateau	1000 mm	Ø de roue	200 mm
largeur de plateau	600 mm	hauteur	990 mm
matériau de plateforme	bois	longueur	1125 mm
rehausses	poignée	largeur	609 mm
matériau	tube d'acier	surface	finition peinture époxy
matériau de finition	soudé	couleur	gris anthracite // RAL7016
poignée	1 pièce	norme	EN 1757-3 (frein)
nombre de plateaux	1 pièce	garantie	10 années
rabattable	non	Poids	27 kg
bordure de sécurité	non		

## Accessoires

225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant