

## Schefer

### elektrische kettingtakel

#### EKZ Eco Professional

draagvermogen 500 kg, aantal kettingbundels 1, haakophanging

Artikelnummer: 225559



## Schefer Elektrische kettingtakel EKZ Eco Professional

### draagvermogen 500 kg

elektrische kettingtakel

- FEM-groep 2M
- draagvermogen 500 kg
- aantal kettingbundels 1
- standaardheffing lengte 3 m
- hefsnelheid 7 meter per minuut
- haakophanging
- veilig in gebruik door noodstopchakelaar
- bedrijfseindschakelaar
- bouwhoogte 410 mm
- lengte x breedte 641 mm x 276 mm
- inhoud levering: inclusief kettingzak
- conform ISO M5

### Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	hijswerktuig functie	bedrijfseindschakelaar
hijswerktuigtype	elektrische kettingtakel	vermogen hefmotor	0,9 kW
fem-groep	2M	inschakelduur	40 %
draagvermogen	500 kg	gebruiksduur vollasturen	1600 h
aantal bundels	1 stuks	bouwhoogte	410 mm

standaardheffing	3 m	lengte	641 mm
hefsnelheid	7 m/min	breedte	276 mm
bediening heffing	elektrisch met handtoets voor heffen en neerlaten	inhoud levering	inclusief kettingzak
kettinglier uitvoering	haakophanging	certificering	conform ISO M5
haaktype	draaibare lasthaak	gewicht	54 kg
veiligheidsuitrusting hijswerktu	noodstopchakelaar		