

## WSM fietsbeugel

hoogte x lengte x diepte 845 x 3240 x 1270 mm, 2 x 6 instelplaatsen (gebruik beide zijden), voor 55 mm brede wielen, van stalen buis (geschroefd), uitgerust met stalen ogen als diefstalbeveiliging en kunststof ommanteling als stootbescherming



Artikelnummer: 240205

### fietsbeugel

- hoogte x lengte x diepte 845 x 3240 x 1270 mm
- 2 x 6 instelplaatsen (gebruik beide zijden), voor 55 mm brede wielen
- beugel met 350 mm wielafstand
- buisdiameter 18 mm
- van stalen buis (geschroefd)
- plaatsbesparend door afwisselende diepte-/hoogteverstelling
- met extra hoge beugel
- uitgerust met stalen ogen als diefstalbeveiliging en kunststof ommanteling als stootbescherming
- bevestiging met vloermontagebeugel
- voldoet aan de eisen voor veiligheid en bruikbaarheid van de technische richtlijn 6102 van de ADFC (Duitse fietsclub)

### Technische details

buitenopstelling	fietsenrek	wielafstand	350 mm
type fietsenrek	fietsbeugel	staander uitvoering	plaatsbesparend door afwisselende diepte-/hoogteverstelling

hoogte	845 mm	staander uitrusting	stalen ogen, kunststof ommanteling
lengte	3240 mm	opstelling	legbord
diepte	1270 mm	bevestigingstype	vloermontagebeugel
breedte band	55 mm	reclamevlak	nee
buis-Ø	18 mm	materiaal	stalen buis
instelplaatsen aantal	2 x 6	materiaal verwerking	geschroefd
gebruik	beide zijden	norm	technische richtlijn 6102 van de ADFC
beugel uitvoering	extra hoog	gewicht	93 kg