

## legbord

### Basic/Classic

Geschikt voor paktafel, breedte x diepte 1480 x 680 mm, voor tafelbreedte 1600 mm, van pressboard met slijtvaste kunststof coating in lichtgrijs, Verhoogde stabiliteit door dwarslopende onderconstructie van stalen buizen van 40x40x2 mm



### Artikelnummer: 243025



### legbord

- Geschikt voor paktafel
- breedte x diepte 1480 x 680 mm
- voor tafelbreedte 1600 mm
- ca. 100 mm teruggeplaatst t.o.v. de voorrand van de tafel
- van pressboard met slijtvaste kunststof coating in lichtgrijs
- draagvermogen 50 kg
- Verhoogde stabiliteit door dwarslopende onderconstructie van stalen buizen van 40x40x2 mm

## Technische details

meubeltype	tafel	legborden / niveaus stabiliteit	Dwarsprofielen
type tafel	accessoire	constructie	teruggeplaatst t.o.v. de voorrand van de tafel

voor tafeltype	paktafel	materiaal	pressboard
breedte	1480 mm	dikte legbord	19 mm
diepte	680 mm	oppervlak	kunststof coating
voor tabelbreedte	1600 mm	kleur	lichtgrijs
draagvermogen	50 kg	gewicht	28 kg

## Dit past ook bij ...

215548		stretchfolie, levering als rol, folie lengte x breedte 300 m x 500 mm, Van polyethyleen, dikte 20 µm, in transparant
215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal