

## Bauer

### Kiepbak voor spaanders

hoogte x lengte x breedte 835 x 1260 x 770 mm, inhoud 0,3 m<sup>3</sup>, draagvermogen 750 kg, onderbouw vorksloffen, Robuuste constructie van plaatstaal gelakt in RAL 5012 lichtblauw



Artikelnummer: 254606



### Kiepbak voor spaanders

- hoogte x lengte x breedte 835 x 1260 x 770 mm
- inhoud 0,3 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 750 kg
- gewicht 88 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorksloffen 300 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- kantelen via afromechanisme en met een gunstig lastzwaartepunt
- met kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- kraan met zeef
- wanden gesloten
- Zeer stabiel door omgeslagen randversteving rondom en stevig basisframe
- onderbouw vorksloffen
- Robuuste constructie van plaatstaal gelakt in RAL 5012 lichtblauw

## Technische details

baktype	Kiepbak	kantelbeveiliging	ja
inhoud	0,3 m <sup>3</sup>	gelijkvloerse leging	nee
hoogte	835 mm	onderrijdbaar	ja
lengte	1260 mm	onderbouw	vorksloffen
breedte	770 mm	hoogte vorksloffen	80 mm
draagvermogen	750 kg	breedte vorksloffen	200 mm
materiaal	plaatstaal	afstand vorkkokers	300 mm
materiaal verwerking	gelast	kraan	ja
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	oppervlak	gelakt
wandconstructie	gesloten	kleur	blauw // RAL 5012
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	kleur uitvoering	blauw // RAL 5012
kantelfunctie	handmatig	plafond	nee
uitvoering met kantelfunctie	kantelen via afrolmechanisme en met een gunstig lastzwaartepunt	gewicht	88 kg