

vloermarkeringsverf EXTRA PAINT® XL

in wit, spuitbus met 0,75 l inhoud

VE 6 stuks

Artikelnummer: 254903





vloermarkeringsverf

- geschikt voor binnen en buiten
- geschikt voor professionele en voordelige markering van parkeerplaatsen en werkzones
- verf met hoog pigmentgehalte
- in wit
- spuitbus met 0,75 l inhoud
- 20 min droogtijd
- uitgehad in 4 uur
- met speciale sproeier voor nauwkeurige markeringen met weinig spuitnevel - kan ook eenvoudig handmatig worden gebruikt
- sneldrogend, slijt- en weerbestendig en ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- zonder CFK's, lood, cadmium en tolueen
- gebruiksinstructie: Reinig de vloer van tevoren; eventueel vooraf schuren of een primer aanbrengen. Als de verf niet goed wordt voorbehandeld, kan deze er na korte tijd weer afgaan

Technische details

afbakening en verkeer	beheerssysteem	kleur	wit
beheerssysteem	vloermarkering	droogtijd	20 min
markeringstype	vloermarkeringsverf	harding	4 h
plaats van toepassing	binnen en buiten	vloermarkering uitrusting	speciale sproeier voor nauwkeurige markeringen met weinig spuitniveau - kan ook eenvoudig handmatig worden gebruikt
geschikt voor (gebruik)	voor professionele en voordelige markering van parkeerplaatsen en werkzones	markering functie	sneldrogend, slijt- en weerbestendig en ongevoelig voor temperatuurschommelingen
type kleur	TRAFFIC EXTRA PAINT XL®	milieu-eigenschappen	zonder CFK's, lood, cadmium en toluen
vat	sputbus	gewicht	8 kg
inhoud	0,75 l		

Dit past ook bij ...

221212		werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
369088		container, inhoud 120 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 480 x 550 mm, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
504400		pleisterdispenser, vulling: 2 x 45 pleisters waterdicht, hoogte x breedte 135 x 230 mm, behuizing van kunststof in groen