


## SCHULTE

### bokstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2500 x 2700 x 1100 mm, vaklast 3000 kg, 1 niveaus met traversen, 6 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), draagvermogen per pallet 1000 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag in blauw, traversen met corrosiebeschermende zinklaag in oranje



**Artikelnummer: 255002**

#### bokstelling - aanbouwveld

- hoogte x breedte x diepte 2500 x 2700 x 1100 mm
- vaklast 3000 kg
- 1 niveaus met traversen
- 6 opslagplaatsen (incl. vloeropslag)
- draagvermogen per pallet 1000 kg
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag in blauw
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag in oranje
- inhoud levering: frame incl. voetplaten, balken, vloerankers en onderlegplaten
- 3 jaar garantie

## Technische details

meubeltype stelling

legborden / schappen 1 stuks

		aantal	
stellingtype	palletstelling	legbord-/niveautype	traversen
stellingveld	aanbouwweld	vakhoogte	2000 mm
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	2500 mm	oppervlak traversen	verzinkt
breedte	2700 mm	kleur standaard	blauw
diepte	1100 mm	kleur traversen	oranje
vaklast	3000 kg	inhoud levering	frame incl. voetplaten, balken, vloerankers en onderlegplaten
parkeerplaats	6 stuks	garantie	3 jaar
opslagniveaus	2 stuks	gewicht	69,6 kg
gebruik	tweezijdig		