

etagewagen

C-Line

draagvermogen 120 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 595 x 360 mm, onderstel gelakt in grijs, wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 272262



etagewagen

- draagvermogen 120 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 595 x 360 mm
- hoogte x lengte x breedte 1000 x 685 x 450 mm
- onderstel gelakt in grijs
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- wielen met TPE-banden
- wielnaaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans
- behuizing van staal
- wielstand rechthoekig
- Leveringstoestand gedemonteerd - eenvoudig zelf te monteren
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	etage-inrichting	recht
type wagen	etagewagen	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
lengte laadvlak	595 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	360 mm	wiel-Ø	100 mm

hoogte	1000 mm	wiellager	zwenklager
etages aantal	2 stuks	materiaal behuizing	staal
draagvermogen	120 kg	schuifbeugel	1 stuks
materiaal platform	MDF	in-/uitklapbaar	nee
draagvermogen etage	80 kg	wielstand	rechthoekig
oppervlak platform	gecoat met melamine	oppervlak	gelakt
platform uitrusting	afrolrand	kleur	grijs
kleur etage	grijs	levering	gedemonteerd
constructies	geen	garantie	5 jaar
lengte	685 mm	gewicht	15 kg
breedte	450 mm		

Dit past ook bij ...

219576		drinkglazenset, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van glas in zwart, inhoud per kopje 300 ml
219586		set cappuccinokopjes, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van thermoglas, inhoud per kopje 250 ml
219597		set espressokopjes, set bestaande uit: 2 kopjes, 2 planken, van keramiek mat in lichtbeige, inhoud per kopje 50 ml
222830		keukenrol, van tissue met gestanst oppervlak, tweelaags, blad lengte x breedte 240 x 230 mm
501597		dweilwagenset, 2x17 l emmer in ROOD/BLAUW, mophouder, mopwringer, 10 moppen, steel, frame van kunststof, 4 zwenkwielen
501943		bestekbak voor etagewagen, hoogte x lengte x breedte 203 x 176 x 325 mm, inhangbaar, van RVS
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel