


## Blume Förderanlagen rollenbaan



draagrol van staal, baan lengte x  
breedte 3 m x 600 mm, asafstand  
100 mm

Artikelnummer: 409874



## Blume Förderanlagen Stalen wieltjesbaan - balie-element

### Recht

rollenbaan















- draagrol van staal
- wieldiameter 48 mm
- baan lengte x breedte 3 m x 600 mm
- breedte 640 mm
- asafstand 100 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 300 mm en een breedte van maximaal 800 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

### Technische details




transporttechniek	transportbaan	breedte transportgoed tot	800 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	300 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	100 mm
roltype	draagrol	framehoogte	70 mm
materiaal rol	staal	framebreedte	20 mm
diameter rol	48 mm	materiaal frame	staal
baanlengte	3 m	frameoppervlak	verzinkt

uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel
baanbreedte	600 mm	gewicht	36 kg
breedte	640 mm		

## Gerelateerde Producten

410217		doorvoer voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 48 mm, baan lengte x breedte 1 m x 600 mm, asafstand 100 mm, met scharnieren en handgreep
414499		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m
414502		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m
428642		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428686		staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428733		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428777		staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428813		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428857		staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429044		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429088		staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429157		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429215		staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
588423		eindaanslag voor wisselrollenbaan, voor baanbreedte 600 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

505362		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal hoogte x diameter 970 x 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart
520983		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
523822		set vloermarkerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm