

## BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 400 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 100 x 37 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

Artikelnummer: 502926



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

### Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 400 kg
- met kunststof-banden
- breukvast
- diameter x breedte 100 x 37 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 15 mm
- schroefgatafstand 105x80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met kogellager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 35 mm

### Technische details

transporttechniek	rollen	rem	zonder
roltype	zwaarlastwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	145 mm
draagvermogen	400 kg	naaflengte	40 mm

banden	kunststof	naafboorgat	15 mm
wiel-ø	100 mm	wielbreedte	37 mm
materiaal velg	kunststof	uitlading	35 mm
wiellager	kogellager	loopvlak eigenschap	breukvast
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen	lengte plaat	138 mm
bevestigingselement	plaat	breedte plaat	110 mm
elektrisch geleidend	nee	afstand schroefgat	105x80 mm
materiaal behuizing	staal	schroefgat-ø	11 mm
zwenklager	kogellager	gewicht	3,25 kg

## Gerelateerde Producten

502940



wiel, draagvermogen 400 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 100 x 37 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof