

TECALEMIT

kit pompes vide-fûts électriques

pour diesel, fioul, produits antigel avec une viscosité maximale de 20 mPas, puissance de refoulement maximale 34 litres par minute, profondeur d'immersion 1600 mm

Numéro d'article: 510561



TECALEMIT Pompe électrique

kit pompes vide-fûts électriques



- kit comprenant : pompe, tuyau et pistolet de soutirage
- pour diesel, fioul, produits antigel avec une viscosité maximale de 20 mPas
- puissance de refoulement maximale 34 litres par minute
- hauteur de convoyage 8 m
- profondeur d'immersion 1600 mm
- filetage G2" extérieur
- niveau d'aspiration avec protection de siphon, ressort anti-flexion et fusible thermique
- raccord. électrique 24 V
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- boîtier en plastique

Détails techniques






type de stockage de produits dan	manutention de fûts / conteneurs	profondeur d'immersion	1600 mm
manipulation de fûts / conteneur	pompe	équipement kit de pompes	pompe, tuyau et pistolet de soutirage
type pompe	kit pompes vide-fûts	équipement de sécurité	niveau d'aspiration avec

	électriques	de fûts/c	protection de siphon, ressort anti-flexion et fusible thermique
fluide	diesel, fioul, produits antigel	raccordement	G2" extérieur
viscosité max.	20 mPas	matériau de boîtier	plastique
réceptacles de stockage	jerrycan, ballon, fût	raccordement électrique	24 V
commande	électrique	modèle	Standard
puissance refoul. max. l/min	34 l/min	indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
hauteur de refoulement	8 m	Poids	2,8 kg

Accessoires

160061		débitmètre, plage de mesure 5 - 120 l/min, pour diesel, fioul, AdBlue®, RME, produits antigel, eau avec une viscosité maximale de 0,8 mPas, raccordement G1" extérieur
206264		pistolet distributeur pour pompe électrique

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
201012		bac de rétention, volume de rétention 20 l, hauteur x longueur x largeur 105 x 690 x 440 mm, 4 cases avec 1 bord verseur chacune, en polyéthylène en noir
221116		gants de protection, en nitrile en vert, doublé et profilé, taille 8
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
525760		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm