

Kappes

armoire d'atelier

RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm, 2 niveaux avec tablette en acier, 3 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

RasterPlan

KAPPES



Numéro d'article: 522510



Kappes Armoire à tiroirs RasterPlan®

avec portes perforées

armoire d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm
- structure en acier
- porte à double battant perforée
- portes avec perforations
- portes à double paroi
- 2 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 80 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 3 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 3x100 mm
- force par tiroir 110 kg
- extension de tiroir 100 %
- Réglable au pas de 25 mm






- tiroirs avec porte-étiquettes et cache transparent
- paroi arrière avec perforations et fentes
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| type de meuble | armoire | fonction de fermeture | Mécanisme de fermeture 3 points |
| type d'armoire | armoire d'atelier | soubassement | socle |
| type de porte | porte à double battant perforée | matériau | acier |
| hauteur | 1950 mm | charge tablette | 80 kg |
| largeur | 1000 mm | tablette réglable au pas | 25 mm |
| profondeur | 600 mm | tiroir réglable en hauteur | 25 mm |
| équipement armoire | tablettes, tiroirs | surface de tablette | galvanisé |
| type tablette/niveau | tablette en acier | verrouillable | oui |
| nombre de tablettes/niveaux | 2 pièce | Plateau d'établi | non |
| nombre de tiroirs | 3 pièce | cloison de séparation médiane | non |
| nombre x hauteur tiroirs | 3x100 mm | Structure de la paroi arrière | avec perforations et fentes |
| hauteur frontale 100 mm | 3 pièce | glissière | rail télescopique |
| capacité de charge de tiroir | 110 kg | extension | 100 % |
| extension tiroir | 100 % | poignée | poignée tournante |
| couleur du corps | gris clair // RAL7035 | roulant | non |
| couleur de la face avant | bleu gentiane // RAL5010 | exécution porte | |
| surface de corps | finition peinture époxy | équipement porte | |
| surface de face avant | finition peinture époxy | Poids | 124 kg |
| système de fermeture | serrure à cylindre | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 147357 |  | pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml |
| 194847 |  | revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé |

974176



bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge