

BS-ROLLEN roulette pivotante

force 100 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 80 x 30 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 95 x 80 mm

Numéro d'article: 714517



BS ROLLEN®



BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 100 kg
- avec bandage plastique
- incassable
- diamètre x largeur 80 x 30 mm
- moyeu longueur x Ø 40 x 12 mm
- espacement des trous des vis 80x60 mm, Ø trou des vis 9 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable mat
- fixation avec panneau, longueur x largeur 95 x 80 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 32 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	108 mm
modèle	roulette pivotante	longueur de moyeu	40 mm
charge	100 kg	trou de moyeu	12 mm

pneumatique	plastique	largeur de roue	30 mm
Ø de roue	80 mm	portée	32 mm
matériau de jante	plastique	propriété surface de roulement	incassable
roulement	palier lisse	longueur de plaque	95 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier	largeur de plaque	80 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	80x60 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	9 mm
matériau de boîtier	acier inoxydable	surface de boîtier	mat
palier de pivotement	roulement à billes	Poids	0,5 kg
frein	sans		

Accessoires

714561



roue, force 100 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 80 x 30 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique