

## Bauer vatenkantelaar

draagvermogen 300 kg, voor stalen en kunststof vaten, kiepen per eideloze ketting, van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw

Artikelnummer: 772375



## Bauer Vatenkantelaar

### met gesloten ketting

vatenkantelaar

- draagvermogen 300 kg
- voor stalen en kunststof vaten
- 1 x 60-/200-liter-vat of 120-/240-liter-container
- 360° draaibaar
- kiepen per eideloze ketting
- voor de opname met kraan en heftruck
- van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- hoogte x lengte x breedte 405 x 1000 x 1000 mm
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 150 mm
- afstand vorkslaffen 650 mm

## Technische details

hijswerktuig    hijswerktuig

oppervlak    gelakt

hijswerktuigtype	lastopname	kleur	blauw // RAL 5012
last-handling	vathandling	hoogte	405 mm
type vathandling	vatenkantelaar	lengte	1000 mm
draagvermogen	300 kg	breedte	1000 mm
capaciteit vaten (max.)	1 x 60-/200-liter-vat of 120-/240-liter-container	hoogte vorksloffen	60 mm
opname	met kraan en heftruck	breedte vorksloffen	150 mm
type vat	stalen en kunststof vaten	inrijdbreedte	650 mm
last-handling functie	360° draaibaar	kleur uitvoering	blauw // RAL 5012
kiepproces	eindeloze ketting	gewicht	75 kg
materiaal	staal		