

## BS-ROLLEN

### Bockrolle

Traglast 1000 kg, Bereifung Kunststoff, Lauffläche gerade, Durchmesser x Breite 200 x 50 mm, Nabe mit Kugellager, Felge aus Kunststoff in weiß, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 135 x 110 mm

BS ROLLEN®



Artikelnummer: 139505

## BS-ROLLEN Schwerlastrolle

### Bockrolle

Bockrolle

- Traglast 1000 kg
- Bereifung Kunststoff, Lauffläche gerade
- Durchmesser x Breite 200 x 50 mm
- Nabe mit Kugellager
- Felge aus Kunststoff in weiß
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 135 x 110 mm
- Schraubloch Abstand 104x78 mm, Schraubloch-Ø 11 mm

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Fadenschutz	nein
Rollentyp	Schwerlasträder	Gesamthöhe	245 mm
Bauform	Bockrolle	Radbreite	50 mm
Traglast	1000 kg	Ausladung	50 mm
Bereifung	Kunststoff	Lauffläche	gerade
Rad-Ø	200 mm	Länge Platte	135 mm
Material Felge	Kunststoff	Breite Platte	110 mm
Radlager	Kugellager	Schraubloch Abstand	104x78 mm

Befestigungselement	Platte	Schraubloch Ø	11 mm
Befestigungsmaß	104x78 mm	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
elektrisch leitend	nein	Farbe Felge	weiß
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	2,55 kg
Feststeller	ohne		