

Lakape Euronorm-Stapelbehälter Favorit

Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Inhalt 10 l, Aus Polypropylen in grün, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen

VE 4 Stück

Artikelnummer: 203995



Lakape Euronorm-Stapelbehälter Favorit

Euronorm-Stapelbehälter

- Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm
- Inhalt 10 l
- Traglast 15 kg
- Auflast 250 kg
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Aus Polypropylen in grün
- Wände durchbrochen, Boden durchbrochen
- Mehrfach stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Rollenbahnggeeignet
- temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
- 5 Jahre Garantie

Technische Details




Behältertyp	Stapelbehälter	Bodenkonstruktion	durchbrochen
Euronorm	ja	Traglast	15 kg
Inhalt	10 l	Auflast	250 kg
Höhe	120 mm	Deckel	als Zubehör (nicht

			enthalten)
Länge	400 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Breite	300 mm	Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Material	Polypropylen	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
stapelbar	ja	rollenbahnggeeignet	ja
nestbar	nein	Farbe	grün
faltbar	nein	Garantie	5 Jahre
Wandkonstruktion	durchbrochen	Gewicht	2 kg

Zubehör

508885		Verschlussdeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 400 x 300 mm, in schwarz
508894		Auflagedeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 400 x 300 mm, in schwarz
509423		Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 80 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit
509424		Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 100 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit
530307		Etikettenklammer für Euronorm-Stapelbehälter, aus Metall
531616		Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 40 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit
531617		Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 60 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit
789403		Kastenroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform durchbrochen mit Gitterboden, Gestell in rot, 4 Lenkrollen, Mit Gummi-Bereifung
992484		Kastenroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform durchbrochen mit Gitterboden, Gestell in rot, 4 Lenkrollen, Mit Kunststoff-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
229873		Barcode-Scanner - Handgerät, mit Aufsteller für freihändiges scannen, Anschlussmöglichkeit per USB, Scanfeldbreite 20 - 500 mm, scannen aus bis zu 500 mm Entfernung
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung