

Sicherheitsrollbehälter nestainer®

Traglast 500 kg, Höhe x Länge x
Breite 1820 x 800 x 1200 mm,
Nutzhöhe 1540 mm, Aufbauten: 3
Wände (Drahtgitter), 1
Doppelflügeltür, 1 Boden, Dach,
Gestell aus Stahl galvanisch verzinkt,
Plattform aus Drahtgitter, Mit Elastik-
Bereifung



Artikelnummer: 219938

Nestbarer Sicherheitsrollbehälter nestainer®

Sicherheitsrollbehälter

- Traglast 500 kg
- Höhe x Länge x Breite 1820 x 800 x 1200 mm
- Nutzhöhe 1540 mm
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, 1 Boden, Dach
- Boden klappbar
- 1 x Drahtgitterboden
- abschließbar
- Gestell aus Stahl galvanisch verzinkt
- Plattform aus Drahtgitter
- 4 Lenkrollen
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit Elastik-Bereifung

Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Material Gestell Stahl

Wagentyp	Sicherheitsrollbehälter	Oberfläche Gestell	galvanisch verzinkt
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, 1 Boden, Dach	Drahtabmessung	100 x 50 mm
Aufbauten Funktion	Boden klappbar	Böden- / Ebenentyp	Drahtgitterboden
Traglast	500 kg	Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück
Höhe	1820 mm	abschließbar	ja
Länge	800 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Breite	1200 mm	Bereifung	Elastik
Nutzhöhe	1540 mm	Rad-Ø	125 mm
nestbar	ja	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Plattform	durchbrochen	Euronorm	ja
Material Plattform	Drahtgitter	Deckel	ja
Oberfläche Plattform	galvanisch verzinkt	Gewicht	98 kg