


Thurmetall Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, Traglast 75 kg, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 2 Schubladen, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung



THURMETALL

5 YEARS WARRANTY

Artikelnummer: 501435



Thurmetall Werkbank

Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 75 kg
- Gestellausführung 4 FüÙe
- Ausstattung: 2 Schubladen
- Schubladen Höhe 1x100 mm/1x200 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 500 x 600 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Auszug 100 %
- Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitz
- Mit Griffleiste
- Mit Beschriftungsstreifen
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Konstruktion aus Stahl






- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- 5 Jahre Garantie

Technische Details





Möbeltyp	Tisch	Nutzbreite Schublade	500 mm
Tischtyp	Werkbank	Nutztiefe Schublade	600 mm
Gestellausführung	4 Füße	Schubladentraglast	75 kg
Gestellform	4-Fußgestell	Auszug Schublade	100 %
Höhe	840 mm	Auszugsführung Schublade	kugelgelagerte Teleskopschienen
Breite	2000 mm	Griff	Griffleiste
Tiefe	700 mm	Beschriftungsfeld	Beschriftungsstreifen
Stärke Platte	40 mm	Material Platte	Multiplex
Traglast	75 kg	Material Gestell	Stahl
höhenverstellbar	nein	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Werkbank Ausstattung	2 Schubladen	Schließsystem	Zylinderschloss
Schubladen Anzahl	2 Stück	fahrbar	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	1x100 mm/1x200 mm	Garantie	5 Jahre
Fronthöhe 100 mm	1 Stück	Gewicht	100 kg
Fronthöhe 200 mm	1 Stück		

Zubehör

146126		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite 700 x 2000 mm, Länder-Ausführung DE, in taubenblau, Lochplatte, 5 Steckdosen, 6 Blindabdeckungen und Aus-Schalter
146128		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite 700 x 2000 mm, Länder-Ausführung CH, in taubenblau, Lochplatte, 5 Steckdosen, 6 Blindabdeckungen und Aus-Schalter
146130		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite 700 x 2000 mm, Länder-Ausführung FR, in taubenblau, Lochplatte, 5 Steckdosen, 6 Blindabdeckungen und Aus-Schalter
146132		Lochplatte für Werkbank, Höhe x Breite 700 x 2000 mm, in taubenblau
501139		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 6 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 50 mm, Breite 500 mm
501140		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 6 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 500 mm
501142		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 6 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm
501153		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 50 mm, Breite 500 mm
501154		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 500 mm

501155		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm
501166		Schaumgummieinlage, passend für Schubladenbreite 500 mm, Breite 500 mm, In schwarz
501170		Anti-Rutschmatte, passend für Schubladenbreite 500 mm, Breite x Tiefe 500 x 400 mm, Stärke 5 mm, In anthrazit

Dazu passt auch ...

195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
218989		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
656975		Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau
969584		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau