



KABELDOOS

# Abox-i 040 AB-L



## Abox-i 040 AB-L

### Kabeldoos

#### DE KLANTGERICHTE

93 x 93 x 55 mm  
 Artikelnummer: 49490401

Kabeldoos - Industriekwaliteit - conform DIN EN 60670 (VDE 0606),  $U_i=690V$ , weerbestendig, slagvast, Halogeenvrij, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20, afdichtbereik 2 - 16 mm, met buitenliggende bevestigingsogen voor schroeven en bundelbandjes

grijs, zonder klemmen



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	93 mm
Lengte:	93 mm
Hoogte:	55 mm

### Materiaal:

Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A
Afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Behuizing:	ASA-PC, membranen uit TPE
Deksel:	ASA-PC
materiaal:	ASA-PC

## Certificaten





KABELDOOS

# Abox-i 040 AB-L

## Entries

Voorgestante openingen boven:	2 x M20
Voorgestante openingen links/rechts:	2 x M20
Voorgestante openingen onder:	1 x M20
Voorgestante openingen achterzijde:	1 x M20

## Andere eigenschappen

verzegelset:	Ja
Kleur:	grijs
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	750°C conform VDE 0471/ EN 60695
Draaimoment van de dekselschroef:	1.7 N m