

Beépíthető mikrométer nem-forgó orsóval

Sorozat 197 - Nem-forgó orsós kivitel nagy skáladobbal

- Beépíthető mikrométer álló orsóval és 1mm-es menetemelkedéssel.
- Közvetlen méretleolvasás a 100 osztásos dob révén a ½ méretek figyelése nélkül. Ezzel kiküszöbölhető a leolvasási hiba.
- Nullpont beállítási lehetőség.



197-101

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Orsóvég	Szár Ø	Szár	Spec. jellemző	Tömeg [g]
197-101	0 - 50	Sík (keményfém)	18 mm	Síma	Kétirányú skála	300

Sorozat 153 - Finom osztással, nagy pontossággal


- Beépíthető mikrométer nem-forgó orsóval.



153-301


Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Orsóvég	Szár Ø	Szár	Spec. jellemző	Tömeg [g]
153-301	0 - 25	Sík (keményfém)	18 mm	Síma	Kétirányú skála	750



Specifikáció

Pontosság	±5 µm
Skála	Fehér eloxált alumínium
Orsóemelkedés	1 mm
Mérési felület	Keményfém betét



197-101

Specifikáció

Pontosság	±1 µm
Skála	Fehér eloxált alumínium
Orsóemelkedés	0,5 mm
Mérési felület	Keményfém betét