



# Reinilon Ja-Top 38

## Industriereiniger

### Produktbeschreibung

REINILON JA-TOP 38 ist ein Hochleistungsreinigungsmittel auf Butyl-Basis für industrielle und gewerbliche Verwendung. Es wurde speziell für die unkomplizierte und wirtschaftliche Reinigung industrieller Flächen entwickelt. JA-TOP 38 ist als wasserlösliches Produkt nicht brennbar – außerdem enthält es anorganische Metallschutzmittel, die jede Korrosion verhindert.

### Eigenschaften

REINILON JA-TOP 38 reinigt und entfettet Maschinen, Geräte und alle wasserfesten Fläche, wie Luftfilter, Fördergeräte, Ziegelsteine, Beton, Dunstabzugshauben, Küchenwände, Kacheln, Marmor usw., Toilettenbecken, Duschkabinen, Büromaschinen, Gummikleidung, Schwimmbekken, Autoreifen, Druckpressen, Teile aus rostfreiem Stahl, Aluminium u.a.m.

### Anwendungshinweise

Sprühnebel nicht einatmen, für gute Lüftung sorgen. Haut- und Augenkontakt vermeiden.

### Anwendung

REINILON JA-TOP 38 kann aufgesprüht, aufgebürstet, aufgespritzt oder anders aufgetragen werden. Ebenso ist eine Anwendung in Druckwaschanlagen möglich. Anwendungstemperatur bis 60°C. JA-TOP 38 kann je nach Verschmutzung konzentriert oder bis 1:10 verdünnt verarbeitet werden. Bei geringeren Verschmutzungen sind auch stärkere Verdünnungen möglich. Es empfiehlt sich, mit JA-TOP 38 Versuche zu machen, bevor der Reinigungsvorgang begonnen wird. Nach Beendigung der Reinigung sollte die behandelte Fläche gründlich mit klarem Wasser nachgespült werden.

### Technische Daten

pH-Wert (pur): > 11  
pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung): ~ 12.5  
Relative Dichte (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 1.03

*Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation*

### Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diverse.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

### Lieferbare Gebinde

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Dosier Plattform
7Y5566	Reinilon Ja-Top 38 10L D	
7Y5568	Reinilon Ja-Top 38 200L D	
7Y5570	Reinilon Ja-Top 38 6x0.75L D,F	

[www.diverse.com](http://www.diverse.com)

© 2022 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 30/03/2022 de-DE (P94906)