


VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC green 5.0m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 48 858 7588 050
Beschreibung	VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC green 5.0m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09488587588050

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	RJ45
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	HARTING VarioBoot RJ45 Vorzugsrichtungen links/rechts
Steckverbinder 2	HARTING DualBoot RJ45
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung	Verdrahtung 1:1 flammenwidrig halogenfrei

Ausführung

Kabellänge	5 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2x AWG 26/7

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6 _A Klasse E _A bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-20 ... +60 °C unbewegt 0 ... +60 °C bewegt
Schutzart nach IEC 60529	IP20

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	FRNC (LSZH)
Farbe Kabel	grün
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Normen	ISO/IEC 11801 IEC 61156-6 IEC 60332-1 Flammenwidrigkeit IEC 60754-2 Halogenfreiheit IEC 60754-2 nicht korrodierend IEC 61034 raucharm
--------	--

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	220 g
Ursprungsland	Tschechien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140269996
ETIM	EC002599
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)