


Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder > Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte >

DYNAMIC 3000 KONTAKT

Kontakttyp: **Buchse**Steckverbindersystem: **Komponente-an-Draht**Drahtgröße: **.08 – .24 mm²**Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: **Gold**[Alle DYNAMIC 3000 KONTAKT \(91\)](#)

Eigenschaften

Produktmerkmale

Steckverbindersystem	Komponente-an-Draht
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leitungen und Kabel

Kontaktmerkmale

Flachkontaktbreite	2 mm[.08 in]
Flachkontaktdicke	.64 mm[.025 in]
Kontakttyp	Buchse
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Kontakt-nennstrom (max.)	15 A

Abmessungen

Drahtgröße	.08 – .24 mm ²
------------	---------------------------

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
---------------------------	----------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung

Strom und Signale

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode

Rolle und Box

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU

Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG

Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016

Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224)
 Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224)
 Enthält keine SVHC

Halogengehalt

Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.

Lötbarkeit

Für Lötbarkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



TE Teilnr.: CAT-D9934-A75B
DYNAMIC 3200 BUCHSE UND FLACHSTECKER HSG



TE Teilnr.: CAT-D9934-A75A
DYNAMIC 3100 BUCHSE UND FLACHSTECKER HSG



TE Teilnr.: CAT-D9934-A75C
DYNAMIC 3500 BUCHSE UND FLACHSTECKER HSG



TE Teilnr.: 178214-1
DYNAMIC 3400 REC HSG 12P



TE Teilnr.: 91565-1
CCII D-3 S REC TAB 28-24 ASSY



TE Teilnr.: 234168-1
EXTRACTION TOOL(DYNAMIC D-3)



TE Teilnr.: 917249-1
DYNAMIC D-3400F REC HSG 20P



TE Teilnr.: 2-2836130-1
OCEAN_2.0_APPLICATIONATOR-S-055F080F



TE Teilnr.: 2-2836130-2
OCEAN_2.0_APPLICATIONATOR-S-055F080FA



TE Teilnr.: 2305570-1
TERMINAL CUTTER, SIDE FEED



TE Teilnr.: 2381453-1
SDE F DYNAMIC D3000 28-24AWG ASSY



TE Teilnr.: 2381453-2
SDE F DYNAMIC D3000 28-24AWG DIE SET



TE Teilnr.: 2836130-1
OCEAN_2.0_APPLICATIONATOR-S-055F080F




TE Teilnr.: 2836130-2
OCEAN_2.0_APPLICATIONATOR-S-055F080FA



TE Teilnr.: 7-2836130-1
OCEAN_2.0_APPLICATIONATOR-S-055F080F



TE Teilnr.: 7-2836130-2
OCEAN_2.0_APPLICATIONATOR-S-055F080FA



TE Teilnr.: 7-2836130-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F080F



TE Teilnr.: 2255145-1
MINI SAHT D3000-S

Auch serienmäßig | **Dynamic 3000 Series**



Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge
(1)



Kabel-an-Leiterplatte-
Steckverbinderkontakte(91)



Kabel-an-Leiterplatte-
Steckverbindersätze und -gehäuse(152)



Kodierungen für Leiterplatten-
Steckverbinder(1)



Leiterplattenstiftleisten und -buchsen
(283)



Montage von Leiterplatten-
Steckverbindern(8)



PCB-Reihenklemmen(25)



Rechteckige Standardsteckverbinder(2)



Steckerkontakte(3)

Dokumente

Produktzeichnungen

[DYNAMIC D-3 REC CONT/S AU 0.38](#)

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_175194-2_M.2d_dxf.zip](#)

Englisch

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_175194-2_M.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_175194-2_M.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.



Datenblätter/ Katalogseiten

[1-1773732-4_DYNAMIC_SERIES_CATALOG_ENGLISH](#)

Japanisch

[1-1773732-4_DYNAMIC_SERIES_CATALOG_ENGLISH](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

[Product Compliance](#)

Englisch

[Product Compliance](#)

Englisch

Benutzeranleitungen

[Anleitung \(nicht USA\)](#)

Englisch

[Anleitung \(nicht USA\)](#)

Japanisch

[MULTIPLE ENCLOSURE 67M D1200 15POS. REC PLUG](#)

Japanisch

Freigabe Agentur

[TUV -Zertifikat](#)

Englisch