

Datenblatt | Artikelnummer: 272-584


Netzanschlussklemme; ohne Drücker; ohne Rastfüße; ohne PE-Kontakt; 4-polig;
2,50 mm²; weiß

<https://www.wago.com/272-584>



Farbe: weiß

Abbildung ähnlich



Abmessungen in mm

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsdaten gemäß	IEC/EN 60664-1
Bemessungsspannung (III / 2)	400 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	4 kV
Bemessungsstrom	26 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 2) Δ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 2

Anschlussdaten

Klemmstellen	16
Gesamte Anzahl der Potentiale	4
Anzahl Anschlussstypen	1

Anschluss 1

Anschluss technik	PUSH WIRE®
Abisolierlänge	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Polzahl	4

Geometrische Daten

Breite	38,5 mm / 1.516 inch
Höhe	15,3 mm / 0.602 inch
Tiefe	24,5 mm / 0.965 inch

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	weiß
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,191 MJ
Gewicht	11,9 g

Kaufmännische Daten	
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
VPE (UVPE)	500 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918435826
Zolltarifnummer	85369010000

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7384
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2176190.01
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Zulassungen für Schifffahrt



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
ABS American Bureau of Ship- ping	-	18-HG1755093-PDA
BV Bureau Veritas S.A.	EN 60998	11914/D0 BV
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE000016Z
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 272-584	↓

Dokumentation

Weitere Informationen			
Technischer Anhang	03.04.2019	pdf 3549.50 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAE Daten

EPLAN Data Portal
272-584



WSCAD Universe
272-584



1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Montagematerial



[Art-Nr.: 271-702](#)

Pins; for plate thickness 1 mm



[Art-Nr.: 271-711](#)

Pins; for plate thickness 1 mm



[Art-Nr.: 271-712](#)

Pins; for plate thickness 1.5 mm

1.1.2 Werkzeug

1.1.2.1 Betätigungswerkzeug



[Art-Nr.: 271-120](#)

Betätigungsdrücker; weiß

1.1.2.2 Montagewerkzeug



[Art-Nr.: 249-100](#)

Montagewerkzeug; für Klemmen mit PE-Rastkontakt