

BJZ-Erdungsarmbänder / *BJZ wrist straps*

Goto 10733



①

Goto 10734



②

Goto 10735



③

Goto 10736



④

Goto 33784



BJZ-Textilerdungsarmbänder, verstellbar

BJZ-Textilerdungsarmbänder sind bis auf den Kontaktierungsanschluss gänzlich metallfrei (kein Metallkontakt zur Haut) und verursachen somit keinerlei allergische Reaktionen. Zusätzlich zu den eingewebten leitfähigen Fasern ist auf der Innenseite der Schließe eine Kontaktfläche aus elektrisch leitfähigem Kunststoff eingebaut. Die Erdungsarmbänder sind individuell auf den Handgelenksumfang des Trägers einstellbar und bieten damit optimalen Tragekomfort. Hygieneanforderungen entsprechend sind die Armbänder bei 30°C waschbar. Die Armbänder sind standardmäßig mit 4,0 mm Druckknopfanschluss ausgerüstet und in unterschiedlichen Farben erhältlich.

BJZ textile wrist straps, adjustable

These wrist straps are free of metal and therefore non-allergenic. Due to their non-slipping material, the wrist straps may be fitted to any size. According to hygienic requirements these wrist straps are washable at 30°C. They are equipped with a 4 mm stud and available in different colours.

| Farbe / colour | Bestellnr. / order-no.: |
|--------------------------|-------------------------|
| ① Glimmerdekor / glitter | C-191 148-N 4,0 |
| ② Blau / blue | C-189 145-N 4,0 |
| ③ Rot / red | C-211 550 4,0 |
| ④ Blutrot / blood-red | C-195 500-N 4,0 |



BJZ-Erdungsset / *BJZ grounding set*
bestehend aus / *consists of:* Bestellnr. / *order-no.:*

Erdungsarmband / *wrist strap* C-189 145-N 4,0
Erdungskabel / *coil cord* C-184 090 (4,5)

oder / *or* C-191 086 (10,3)

Komplett-Sets / *complete sets:*

Set 4,5 mm / *set 4.5 mm* C-184 132V (4,5)
Set 10,3 mm / *set 10.3 mm* C-193 137V (10,3)

BJZ-Metallarmband / *BJZ metal wrist strap*

Reinraumtaugliche, elastische Armbänder aus klinischem Edelstahl. In der Standardausführung mit einem 4,0 mm-Druckknopfanschluss ausgerüstet. Herausnehmen oder Hinzufügen einzelner Glieder ermöglicht das individuelle Anpassen auf den jeweiligen Handgelenksumfang.

Long wearing, cleanroom compatible, flexible metal band. Nonallergenic stainless steel will not cause an allergic reaction. Equipped with 4 mm stud. By adding or removing single links the wrist strap can be adjusted quickly and easily to the individual wrist girth.

| Handgelenksumfang / <i>wrist girth</i> | Bestellnr. / <i>order-no.:</i> |
|--|--------------------------------|
| ca. 165 mm | C-189 146 4,0 EM |
| ca. 175 mm | C-189 146 4,0 EML |
| ca. 185 mm | C-189 146 4,0 EL |
| ca. 205 mm | C-189 146 4,0 ELL |

Zange (o. Abb.) zum einfachen Entnehmen und Hinzufügen von Metallarmbandgliedern für BJZ-Metallarmband.

Plier (not shown) for easy adding and removing of links of metal wrist strap.

Bestellnr. / *order-no.:* Z-35 0009

Die BJZ-Armbänder sind standardmäßig mit 4,0 mm Druckknöpfen ausgestattet, auf Anfrage sind auch andere Kontaktierungen möglich. / BJZ wrist straps are equipped with a 4.0 mm stud (standard), other connections upon request.

BJZ Spiralkabel zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Elastizität und gutes Rückstellvermögen aus. Das geringe Gewicht bewirkt besten Tragekomfort. Die Kabel genügen höchsten technischen Anforderungen. Um Zugkräfte auf den Widerstand zu vermeiden, ist das Kabel im Übergangsbereich mehrfach zugentlastet.

Due to their exceptional flexibility and recovery original BJZ coil cords are best suited for the electronics industry. The low weight ensures best wearing comfort. They meet the highest technical requirements and they are equipped with a multiple strain relief.



Lebenslange Garantie bei Kabelbruch für Original BJZ-Spiralkabel (sachgemäße Handhabung vorausgesetzt).
Lifetime warranty for original BJZ coil cords (if handled appropriately)

BJZ-Erdungskabel / BJZ grounding cords

Gestreckte Länge: 2,4 m, handgelenkseitig mit einem 1 MΩ-Schutzwiderstand ausgerüstet (Position gekennzeichnet). Für optimale Personensicherheit empfehlen wir, den 4,0 mm Druckknopf ausschließlich zur Kontaktierung am Erdungsarmband zu verwenden.


Length: 2.4 m, with 1 MΩ resistor on wrist strap end (marked). To ensure personnel safety please use the 4mm stud only for connection to wrist strap.

Kontaktierung Erdungsarmband: wrist strap connection:

Kontaktierung Masseanschluss: connection to ground:

Go^{to} 01024

4,0 mm Druckknopf
4.0 mm stud




C-184 090

4,5 mm Druckknopf
4.5 mm stud

Go^{to} 01027

4,0 mm Druckknopf
4.0 mm stud



C-191 086

10,3 mm Druckknopf
10.3 mm stud

Go^{to} 60963


4,0 mm Druckknopf
4.0 mm stud



C-191 087

Tenaxverschluss
tenax closure

Der Tenaxverschluss ist eine Art Druckknopf mit auslösender Selbstsicherung. Wenn er durch Druck geschlossen wurde, sind Ober- und Unterteil so fest miteinander verbunden, dass sie ohne Betätigung der Verschlussperre nicht wieder getrennt werden können. Der Tenaxverschluss wird eingesetzt, wenn ein unbeabsichtigtes Lösen des Erdungskabels vom Masseanschluss unbedingt vermieden werden muss. Dies ist z. B. in der Autoelektrik gefordert.



Standardanschluss für Erdungsarmbänder ist der 4,0 mm Druckknopf, er ist international kompatibel. Für den Masseanschluss stehen verschiedene Kontaktierungsmöglichkeiten zur Auswahl. (Auf Wunsch andere Kontaktierungen möglich)


Internationally common 4 mm stud for wrist strap connection and various connections for grounding connection available (others upon request).

Kontaktierung Erdungsarmband: wrist strap connection:

Kontaktierung Masseanschluss: connection to ground:

Go^{to} 01025

4,0 mm Druckknopf
4.0 mm stud




C-184 091

Bananenstecker
banana plug

Go^{to} 01049

4,0 mm Druckknopf
4.0 mm stud




C-184 089

Schrauböse
ring terminal

Go^{to} 01030

4,0 mm Druckknopf
4.0 mm stud




C-184 094

Anschlußmagnet
magnet

Go^{to} 60853

4,0 mm Druckknopf
4.0 mm stud




C-194 826

invertierter Bananenstecker / banana jack

Go^{to} 01028

4,0 mm Druckknopf
4.0 mm stud



C-184 093

Steckdosenanschluss
earth bonding plug

Go^{to} 60009

Krokodilklemme / alligator clip
Bestellnummer / order-no.: C-184 092


Verbindungsleitungen / junction cords

Zur Verbindung von Tisch- und Bodenmatte oder als Verbindung zum Erdungsbaustein oder zur Erdungsbox. Ausgerüstet mit beidseitig Druckknopf oder nach Kundenwunsch. / *For junction of table and floor mat or connection to ground. Equipped with studs on both ends.*

Standardausführungen / Standard versions:


Spiralkabel / coil cords

glattes Kabel / straight cords




C-191 200

Go^{to} 01031




C-192 090

Go^{to} 01034




C-191 030

Go^{to} 60576




C-191 080

Go^{to} 60552



C-191 150

Go^{to} 60580



C-193 150

Go^{to} 01012