

## fetra Kastenwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 154933



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Kastenwagen

### Traglast 600 kg

Kastenwagen








- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

|                |                |                    |        |
|----------------|----------------|--------------------|--------|
| Transportgerät | Transportwagen | Material Plattform | Holz   |
| Wagentyp       | Kastenwagen    | Bereifung          | TPE    |
| Material       | Stahl          | Durchmesser Rad    | 200 mm |

|                       |                      |                     |                             |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Material Verarbeitung | verschweißt          | Radlager            | Rillenkugellager            |
| Traglast              | 600 kg               | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen    |
| Ladeflächenlänge      | 1200 mm              | Rad Ausstattung     | Lenkrollen mit Feststellern |
| Ladeflächenbreite     | 800 mm               | Radanordnung        | rechteckig                  |
| Höhe                  | 1069 mm              | Oberfläche          | pulverbeschichtet           |
| Nutzhöhe              | 700 mm               | Farbe               | brillantblau // RAL5007     |
| Euronorm              | nein                 | Norm                | EN 1757-3 (Feststeller)     |
| Aufbauten             | 4 Wände (Vollwand)   | Garantie            | 10 Jahre                    |
| Aufbauten Funktion    | 1 Längswand klappbar | Schiebebügel Anzahl | 2 Stück                     |
| Deckel                | nein                 | Gewicht             | 80 kg                       |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 119194 |    | Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar  |
| 147905 |    | Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar   |
| 158760 |    | Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar  |
| 158816 |   | Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm  |
| 225609 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225611 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau       |
| 225613 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau      |
| 225614 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau       |
| 225615 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau      |
| 309745 |  | Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar  |